

# PVC MONOFACCIALE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template.

## 1. FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF** scala **1:1** (non protetto da password).

## 2. COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.


## 3. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra 100 e i 150 dpi**.

## 4. TEMPLATE

Il file deve essere in scala 1:1 per prodotti con lato inferiore a 5 m. Se uno dei lati è superiore a 5 m non sarà possibile scaricare un template e dovrai creare il tuo file in scala 1:10, con risoluzione 1000 dpi.

## NOTA BENE



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA



RIMUOVI TUTTE LE LINEE GUIDA



SALVA IN PDF



PDF



100 -150 ppi




CMYK



0,1 cm abbondanza



segni di taglio



## 5. ABBONDANZA E AREA SICURA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata.


Gli striscioni devono avere 5 cm di abbondanza su ogni lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di 5 cm. Nel caso in cui vengano inseriti degli occhielli questa distanza deve essere di 5 cm.


## 6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

## 7. Preparazione del file in caso di rinforzo perimetrale.



## 8. Preparazione del file in caso di asola



Non inserire del testo per 10 cm


Asola  
Aree non visibili  
riempire con  
colore bianco  
(minimo 10 cm)

Non inserire del testo per 10 cm

SCARICA IL TEMPLATE


INSERISCI LA TUA GRAFICA

RIMUOVI TUTTE LE LINEE GUIDA



## 9. OCCHIELLI

Gli occhielli hanno diametro di 3 cm (in alluminio). Distanza standard tra occhielli 50 cm.



Diametro occhielli: 3 cm  
Foro occhielli: 1,5 cm

Posizione occhielli  
a circa 1,5 cm dal  
centro dell'occhiello  
al margine

termosaldatura

3 cm